

A9N61653

ACTI9 C60PV-DC kismegszakító, 2P, C, 1A,
800VDC



Fő jellemzők

Termékválaszték	C60
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	C60SP
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
Hálózat típusa	DC
Görbe	C
Felhasználási kategória	AC megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	1 A
Voltage Drop	9200 mV 9200 mOhm 9,2 W 1 A
Ue névleges üzemi feszültség	800 V DC
Mágneses kioldási korlát	8.5 x In
Megszakítási kapacitás	3 KA Icu -65 V DC 1,5 kA Icu -800 V DC
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 65 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	132,7 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	77,4 mm
Nettó súly	0,545 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 ciklus L/R = 2 ms
Reteszelési opciók leírása	Lakolás OFF állapotban
Csatlakozás típusa	Alagút típusú csatlakozó (terhelésoldali) 1...25 mm ² merev Alagút típusú csatlakozó (terhelésoldali) 1...16 mm ² rugalmas Előregyártott kábel (felfelé)
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
Kompatibilitási kód	C60PV-DC

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Szennyezettségi fok	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	13,6 cm
1. csomag súlya	572 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	17,107 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	2493,92 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------