



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iSW-NA
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Pólusok megnevezése	1P
Felhasználási kategória	AC-22A

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	32 A -250 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC EN 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Jelzőkör feszültség	AC: 230 V 50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	77 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	70 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm ² - merev Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm ² - sodrott, érvégűvellyel
Vezetékhoosszúság	9 mm
Meghúzási nyomaték	1,2 N.m

Környezet

Szabványok	IEC EN 60947-3
IP védettségi fok	IP40
Szennyezettségi fok	2
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	60,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	23,0 cm
2. csomag súlya	775,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	9,787 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------