



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iSW-NA
Készülék alkalmazás	Vezérlés Szigetelés
Pólusok megnevezése	2P
Felhasználási kategória	AC-22A
Alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	125 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1500 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	2500 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékhoosszúság	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
IP védettség fok	IP20
Szennyezettség fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	167,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10,0 cm
2. csomag hossza	22,0 cm
2. csomag súlya	1,07 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	66
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	12,257 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------