

A9W26263

ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály,
2P, 63A, 500mA



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve	Vigi iC65
Pólusok megnevezése	2P
[In] névleges áram	63 A
Földszivárgás érzékenység	500 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés	Pillanatnyi
Earth leakage protection type	A típusú
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	230/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
Szabványok	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm-es osztások	4

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60
Termék kompatibilitása	Kettős bekötés
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
Magasság	91 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	0,165 kg
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok terhelésoldali1...35 mm ² merev Alagút típusú terminálok terhelésoldali1...25 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel IEC 61009-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,700 cm
1. csomag szélessége	7,800 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	170,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,083 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------