

A9Z31463

ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P,
63A, 30mA



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iLD
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	iLD
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	63 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi időképlettesítés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	A-SI típus

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	91 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	0,37 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 15000 ciklus
Reteselési opciók leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm ² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm ² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	418,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,773 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------