

Termékadatlap

Jellemzők

ABE9C1241L10

Modicon ABE9 IP67 passzív I/O elosztó doboz,
4xM12, LED visszajelzés, 10m kábel



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys FTB
Termék vagy alkatrész típusa	IP67 passzív elágazó doboz
Csatornák száma	4
Villamos csatlakozás	1 távoli csatlakozó, 10 m kábelhossz 4 csatlakozóhüvely M12 5-lábú
LED állapota	1 LED csatornánként (sárga) csatornaállapot (CH00) 2 LED (zöld) betáp ON

Kiegészítő jellemzők

Utak száma	8 utas
Ue névleges üzemi feszültség	24 Veff DC elkülönítetlen
Áram csatornánként	4 A
Szigetelés csoport	3-askategória megfelel VDE 0110, C csoport
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Rögzítési mód	Mágneses
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Közösített áram	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Közös vezetékek szeparálása	Nincs vagy van
Nettó súly	1,7 kg

Környezet

IP védettség fok	IP671 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
Terméktanúsítványok	cULus 508
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Rezgési ellenállás	0.33 gn (f= 57...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6 Fc teszt
Ütésállóság	35 gn esetén 11 ms megfelel EN 692

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	30,0 cm
1. csomag hossza	28,0 cm
1. csomag súlya	1,498 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm

2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,374 kg


Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Wiring Diagram



(1) BR1 and BR2: removable link

Item	Terminal	Wire
1/4	1	White
1/2	9	Grey/pink
2/4	2	Green
2/2	10	Red/blue
3/4	3	Yellow
3/2	11	White/green
4/4	4	Grey
4/2	12	Brown/green
1 and 3/1	+1	Brown 1
2 and 4/1	+2	Brown 2
1 and 3/3	-1	Blue 1
2 and 4/3	-2	Blue 2
1...4/5	PE	Green/yellow

Connection Terminals

