

## ABS7SA2M

Modicon ABE7 relé, SSR, kimeneti, tekercs 24 VDC, kimenet 24...230VAC, 0,5 A, 10mm



### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Advantys Telefast ABE7             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Dugaszolható szilárd állapotú relé |
| Relé típusa                  | Kimeneti relé                      |
| Minimum ordered quantity     | 4 darabos készlet                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Válaszidő                       | <= 10 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén<br><= 10 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén |
| Szélesség osztás méret          | 10 mm                                                                                  |
| Termék kompatibilitása          | ABE7P16T210<br>ABE7P16T212<br>ABE7P16T215<br>ABE7P16T214                               |
| Diszkrét bemeneti feszültség    | 24 V DC                                                                                |
| Diszkrét kimeneti feszültség    | 24...240 V AC                                                                          |
| Diszkrét kimeneti áram          | 500 mA                                                                                 |
| Áramerősség garantált 0 állapot | 0.4 mA DC                                                                              |
| Áramerősség garantált 1 állapot | 6.5 mA DC                                                                              |
| Feszültségállapot 0 garantálva  | 2.8 V DC                                                                               |
| Feszültségállapot 1 garantálva  | 18.6 V DC                                                                              |
| Nettó súly                      | 0,016 kg                                                                               |

### Csomagolási egység

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1      |
| 1. csomag magassága                  | 3,3 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 4,5 cm |
| 1. csomag hossza                     | 5,9 cm |
| 1. csomag súlya                      | 0,9 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1    |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4      |
| 2. csomag magassága                  | 3,3 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 4,5 cm |
| 2. csomag hossza                     | 5,9 cm |
| 2. csomag súlya                      | 31 g   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S01    |
| Egységek száma 3. csomagban          | 64     |
| 3. csomag magassága                  | 15 cm  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 3. csomag szélessége | 15 cm |
| 3. csomag hossza     | 40 cm |
| 3. csomag súlya      | 721 g |


### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                           |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |
| PVC-mentes                    | Igen                                                                                                                           |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|


## Internal Wiring Diagram



---

Temperature Derating Curves

---



- (1) 100 % of channels used  
(2) 50 % of channels used