

Termékadatlap

Jellemzők

AZ5DE007D

Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm² DIN 5x100db
adagolóban szürke L=15mm



Fő jellemzők

Termékválaszték	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete	Közepes
Szabványok	DIN 46228-4
A csomagolás típusa	Elosztócsomag
Mennyiség készletenként	5 készlet (100 darab)
Kábel keresztmetszete	0,75 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Kábelvég típusa	Vezeték
További információ	Jelölő tartó nélkül
Szín	Kék
Külső tokozat anyaga	Halogénmentes műanyag
Cső anyaga	Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek száma	2
AWG mérőszám	AWG 20...AWG 10
Perem mérete	Ø 2,8 x 5 mm
Csőátmérő	2 mm
Hosszúság	15 mm
Csőhossz	8 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	cCSAus
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...105 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,400 cm
1. csomag szélessége	0,400 cm
1. csomag hossza	1,400 cm
1. csomag súlya	0,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	500
2. csomag magassága	13,000 cm
2. csomag szélessége	7,000 cm
2. csomag hossza	12,600 cm
2. csomag súlya	126,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02

Egységek száma 3. csomagban	5000
3.csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,605 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------