

BLRCH172A206B52

17.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor
525V



Fő jellemzők

Termékválaszték	PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa	Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Sorozatnév	HDuty
Hálózati harmonikus tartalom	$\leq 20\%$
Electrical parameters	17,2 Kvar 525 V 50 Hz 20,6 kvar 525 V 60 Hz
Maximális megengedhető feszültség	$1,1 \times U_n$ (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity	$1.8 \times I_n$
Névleges feszültség	525 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Dielektromos veszteség	$< 0.2 \text{ W/kvar}$
Teljesítményveszteségek	$< 0,5 \text{ W/kVar}$
Kapacitív tűrés	- 5% – 10%
Feszültségteszt	$2,15 \times U_n$ AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV}$ AC kivezetés és tartály között esetén 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV}$ AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram	$250 \times I_n$
Maximum switching operation per year	7000
Élettartam órákban	130000 óra
Szigetelőanyag	Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözetrel, speciális változat
Impregnáló anyag	Nem-PCB száraz PUR gyanta Biológiailag lebontható
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa	ClampTite csatlakozó
Szerelési mód	Függőleges
Átmérő	90 mm
Magasság	242 mm
Nettó súly	1,6 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60831-1 IEC 60831-2
IP védettségi szint	IP20
Működési magasság	2000 m
Hőmérsékleti osztály	D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Relatív páratartalom	95 %

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	28,5 cm
1. csomag szélessége	11 cm
1. csomag hossza	11,8 cm
1. csomag súlya	1,7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	29 cm
2. csomag szélessége	29 cm
2. csomag hossza	39 cm
2. csomag súlya	7,5 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	6
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	12,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------