

# Termékadatlap

## Jellemzők

# BMXFTW308S

X80 szerelt FTB sorkapocs és szanad végű 28  
eres kábel, 3m



### Fő jellemzők

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                       | Modicon X80                                                                         |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa | Előformált huzalkészlet                                                             |
| Termék kompatibilitása                | BMXAMI0810<br>BMXAMI0800                                                            |
| Villamos csatlakozás                  | 1 HE-10 csatlakozó<br>1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs) 28 utas modul oldal |
| Kábelhossz                            | 3 m                                                                                 |

### Kiegészítő jellemzők

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó súly | 0,48 kg |
|------------|---------|

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 26,000 cm |
| 1. csomag hossza                     | 26,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 560,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 7         |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 4,224 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 112       |
| 3. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 76,084 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes        | Igen                                                                                                     |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                     |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                     |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                             |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                    |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|