



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Bővítőtartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Hátlap
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése	Hátlapbővítő
Termék kompatibilitása	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Több szekrényes konfigurációhoz

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	2 csatlakozóhüvely SUB-D 9
Helyi jelzés	1 LED zöld esetén működési funkció, állapot és konfiguráció külső tápfeszültséggel 1 LED piros esetén COM újratölthető akkumulátorok 5 LED zöld esetén rack működik (aktív)
Áramfelvétel	160 mA -24 V DC 22 mA -3,3 V DC
Modulformátum	Szabvány

Környezet

IP védettség fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C
Relatív páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]METI Denan
Szabványok	EN 61131-2 1. szint EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G
Környezeti jellemző	Veszélyes helyszín class I division 2
Védőkezelés	TC/TH

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	173,000 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,910 kg

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81