


BMXXBP0800

X80 hátlap, M340/M580 PLC-hez, 8 I/O
kártyahely



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa	Backplane

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek száma	8 busz X
Termék kompatibilitása	BMXP34 processzor BMXCPS tápegység I/O modul Specifikus alkalmazás modul
Teljesítmény W-ban	2,21 W
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
Rögzítési mód	By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve szerelőlapot rögzítő keret Csíptetőkkal, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	103,7 mm
Szélesség	372,8 mm
Mélység	19 mm
Nettó súly	0,95 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C
Relatív páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKR[RETURN]METI Denan
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,600 cm
1. csomag szélessége	15,300 cm
1. csomag hossza	45,500 cm
1. csomag súlya	996,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	9,783 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	54
3. csomag magassága	104,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	66,280 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts




- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installation or casing
2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail

Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	

NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.


Mounting on panels



Rack Type	a
-----------	---

X Bus racks	BMXXBP04 BMXXBP04
BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)
BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)
BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)

Mounting on Telequick mounting plate



1 Telequick plate

2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed