

CCTDD20002

ACTI9 STD400RC/RL-SAE univerzális dimmer, 400W



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 STD
Termék vagy alkatrész típusa	Távírányító fényerőszabályozó
Készülék rövid neve	STD1000
Termék kompatibilitása	Teljesítményszabályozónak tervezve
Rendelkezésre álló funkció	Automatikus/KI

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa: 40...400 W 230 V AC izzólámpa: 40...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 40...400 W Motor: 40...200 W Kisfeszültségű halogénlámpa hagyományos átalakítóval: 40...400 W Alacsony feszültségű halogénlámpa toroidtranszformátorral: 40...300 W
Vezérlés típusa	Helyi vezérlés: nyomó Távírányítás: nyomó
Fogyasztás [VA]	0,8 VA
Termikus veszteségek	3 W
Bemenet típusa	Nyomógomb 4 Lehetővé teszi a szabályozást akár 20 fényerőszabályzóval is
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 10 % -50 Hz
Bemeneti feszültség	12...30 V automatikus kalibráció
Védelem típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem Elektronikus túlfeszültség-védelem Egyszeri működésű túlmelegedés elleni biztosító Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Csatlakoztatott segédeszközök	Maximum 25 kiegészítő nyomógomb fényjelzés nélkül, távolság: < 50 m Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel, távolság: < 50 m
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 2 kábel 4 mm² felső Csavaros bekötések, 5 kábel 2,5 mm² alsó
Eszközök közötti maxomális kábel távolság	50 m
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	62 mm
Nettó súly	80 g

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1
Irányelvek	73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva 89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	9,7 cm
1. csomag hossza	9,7 cm
1. csomag súlya	155 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	18,5 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,22 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------