



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DFCC
Termékkompatibilitás	DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge
Pólusok megnevezése	2P
Olvadóbiztosító méret	8,3 x 31,5 mm
Biztosíték típusa	, gG , aM
Vezérlés típusa	Kapcsoló lakatolható
Felhasználási kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC
Le névleges üzemi áram	25 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	25 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV
Tűlfeszültségi kategória	III
Rövidzár ellenállóképesség	20 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményvesztés W-ben	2,5 W maximum power dissipation by fuse

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm ² rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm ² rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	2,2 N.M - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	35 mm
Mélység	61 mm
Nettó súly	0,085 kg
Mennyiség készletenként	6 darabos készlet

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság	0...2000 m ajtó nélkül
IP védettségi fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF8

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	3,500 cm
1. csomag hossza	6,100 cm
1. csomag súlya	88,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	6,800 cm
2. csomag szélessége	8,500 cm
2. csomag hossza	22,200 cm
2. csomag súlya	565,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	9,499 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre  Körkörösségi profil
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------