



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Készülék bemutatása	Komplett termék
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 A -250 V AC
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Kábel merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Fényes
Vezető anyaga	Réz
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Szélesség	83 mm
Magasság	83 mm
Mélység	43,0 mm
Kiálló mélység	15 mm
Nettó súly	0,0705 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Terméktanúsítványok	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Minőségi címkék	CE UKR
IP védettség fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	74,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	770,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,785 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.