



### Fő jellemzők

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Termékcsalád                 | Asfora          |
| Termék vagy alkatrész típusa | Nyomógomb       |
| Készülék bemutatása          | Komplett termék |
| Billentyűk száma             | 1               |
| Színárnyalat                 | Fehér           |
| A csomagolás típusa          | Tasakos         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Készülék felszerelése           | Süllyesztett                        |
| Teljesítménytartomány           | 2300 W                              |
| Névleges áram                   | 10 A -250 V AC                      |
| Kábelek száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Kábel merevsége                 | Rugalmas<br>Merev<br>Tömör sodrott  |
| Vezeték hosszúság               | 13,0 mm                             |
| Anyag                           | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) |
| Felületkezelés                  | Fényes                              |
| Vezető anyaga                   | Réz                                 |
| Rögzítési mód                   | Csavarok vagy karmok51...70 mm      |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rugós bekötés                       |
| Jelölés                         | Csengőjel                           |
| Szélesség                       | 83 mm                               |
| Magasság                        | 83 mm                               |
| Mélység                         | 43,0 mm                             |
| Kiálló mélység                  | 15 mm                               |
| Nettó súly                      | 0,0705 kg                           |

### Környezet

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 60669-1              |
| Terméktanúsítványok                         | TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF |
| Minőségi címkék                             | CE<br>UKR                |
| IP védettségi fok                           | IP20                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...40 °C               |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 70,800 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 777,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 9,966 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|