



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	TV/R aljzat
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk	Csillagpontos rendszerhez
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Aljzatszám	2
TV-csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Rádió csatlakozás	IEC 9,52 mm csatlakozó
Csillapítás	4 dB
Színárnyalat	Antracit
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Egyenáramú	Nem
Mennyiség soronként	4
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Vezető anyaga	Réz
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	39 mm
Kiálló mélység	10 mm
Nettó súly	0,105 kg
IP védettségi fok	IP20

Környezet

Minőségi címkék	CE
-----------------	----

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	101,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	1,135 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	7,230 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.