



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Külső sarok
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Beállítás	Állítható
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PC/ABS
Magasság	110 mm
Szélesség	102 mm
Mélység	98 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,000 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	11,000 cm
1. csomag súlya	92,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	11,000 cm
2. csomag szélessége	21,000 cm
2. csomag hossza	28,000 cm
2. csomag súlya	582,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	35

3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,724 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------