



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Elválasztó fal
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	12 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	151 x 50 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	48 mm
Szélesség	14 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------