



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Belső sarok
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	600 db-os készlet
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	16 x 16 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Beállítás	Állítható
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	16 mm
Szélesség	35 mm
Mélység	32 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,2 cm
1. csomag szélessége	1,6 cm
1. csomag hossza	3,5 cm
1. csomag súlya	3 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	13 cm
2. csomag szélessége	14 cm
2. csomag hossza	17 cm
2. csomag súlya	257 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	960
3. csomag magassága	30 cm

3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	4,51 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------