



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Mini csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség készletenként	144 m
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	20 x 10 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	20 mm
Szélesség	10 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	2,5 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	344,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	144
2. csomag magassága	13,0 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	200,0 cm
2. csomag súlya	24,827 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------