



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Belső sarok
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	40 x 40 mm 40 x 16 mm 40 x 25 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Beállítás	Állítható
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	43 mm
Szélesség	62 mm
Mélység	62 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	24,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	11,000 cm
2. csomag szélessége	20,500 cm
2. csomag hossza	28,000 cm
2. csomag súlya	998,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 3. csomagban	252
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,510 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------