



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozásfedő elem homlokklaphoz
Készülék alkalmazás	Wiser alkalmazás
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	20 darabos készlet
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	60 x 21 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Hosszúság	62,2 mm
Magasság	23 mm
Szélesség	16 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,6 cm
1. csomag szélessége	2,3 cm
1. csomag hossza	6,22 cm
1. csomag súlya	3,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------