



#### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Ultra                              |
| Termék vagy alkatrész típusa | Csatlakozásfedő elem homlokklaphoz |
| Készülék alkalmazás          | Wiser alkalmazás                   |
| Színárnyalat                 | Fehér (RAL 9010)                   |
| Mennyiség készletenként      | 20 darabos készlet                 |
| Piaci szegmens               | Kiskereskedelmi Lakossági          |

#### Kiegészítő jellemzők

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Csatormázási méret | 74 x 21 mm                 |
| Csővezeték anyag   | Műanyag                    |
| Rögzítési mód      | Furatokba csatlakoztatható |
| Anyag              | ABS hőre lágyuló burkolat  |
| Hosszúság          | 78 mm                      |
| Magasság           | 23 mm                      |
| Szélesség          | 16 mm                      |

#### Környezet

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szabványok                                  | EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2006/A2 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                                    |
| IP védettségi fok                           | IP40                                          |
| IK védettségi fok                           | IK07                                          |

#### Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 1,6 cm |
| 1. csomag szélessége                | 2,3 cm |
| 1. csomag hossza                    | 7,8 cm |
| 1. csomag súlya                     | 3,0 g  |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                         |
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                         |

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                     |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a> |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                   |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                    |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|