


Termékadatlap

Jellemzők

EZ9E212S2F

Easy9 - flush enclosure 24 modules - smoked door - with E/N term.blocks



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
18 mm-es modulok száma soronként	12

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	24
A sín típusa	DIN
A telepítés típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Cső belépés
Mellső burkolat típusa	Füstszerű
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség	Külső: 300 mm
Magasság	Külső: 345 mm
Mélység	Külső: 100 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó súly	1400 g

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C (180 min) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok	2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	30 cm
1. csomag hossza	35 cm
1. csomag súlya	1,294 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék