




Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2JU
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok leírása	4t
Érintkezők típusa és összetétele	4 NO
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	100 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 100 A -6 V pozitív sorrendű AC-23B 100 A -6 V pozitív sorrendű AC-3 100 A -400 V AC-23B 100 A -400 V AC-3 100 A -500 V AC-23B 100 A -500 V AC-3
Biztosíték típusa	NFC
Olvadóbiztosító méret	22 x 58 mm
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső homlokzati Külső jobb oldali
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	51 kW -400 V 63 kW -500 V 90 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény	1000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	800 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	20 kA
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 Ciklus AC-23B 1500 Ciklus AC-3 300 Ciklus AC-23B 300 ciklus AC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínek 20 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 25...95 mm ²
I _{cm} névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	80 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 12 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	162 mm
Szélesség	184 mm
Mélység	116 mm
Nettó súly	2 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	20,000 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	23,500 cm
1. csomag súlya	2,260 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	74,020 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------