



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2L
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok leírása	4t
Érintkezők típusa és összetétele	4 NO
lth konvencionális termikus szabad levegő áram	125 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 100 A -6 V AC-23B 100 A -6 V AC-3 125 A -400 V AC-23B 125 A -400 V AC-3 125 A -500 V AC-23B 125 A -500 V AC-3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	00
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső homlokzati Külső jobb oldali
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	63 KW -400 V 90 KW -500 V 80 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény	1000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	10000 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	20 kA
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	1000 Ciklus AC-23B 1000 Ciklus DC-23B 200 Ciklus AC-3 200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínek20 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval35...95 mm ²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 12 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	162 mm
Szélesség	184 mm
Mélység	126,5 mm
Nettó súly	2 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,500 cm
1. csomag szélessége	17,000 cm
1. csomag hossza	21,000 cm
1. csomag súlya	2,271 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,983 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------