



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2Q
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	400 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	200 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 315 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 250 A -6 V AC-23B 315 A -500 V AC-23B 315 A -500 V AC-3 400 A -400 V AC-23B 400 A -400 V AC-3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	2
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső bal oldali
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	220 kW -6 V 220 kW -500 V 220 kW -400 V 95 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény	4000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	3200 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	40 kA
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	1000 Ciklus AC-23B 1000 Ciklus AC-3 200 Ciklus DC-23B 200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínek45 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval185...240 mm ²
I _{cm} névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	50 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 25 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	205 mm
Szélesség	252 mm
Mélység	149 mm
Nettó súly	4,8 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,0 cm
1. csomag szélessége	22,0 cm
1. csomag hossza	36,0 cm
1. csomag súlya	5,05 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,954 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------