

## GV2DM107P7

Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció,  
1,6...2,5A



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | TeSys D mágneskapcsoló                                                                                                 |
| Készülék rövid neve          | GV2DP                                                                                                                  |
| Termék vagy alkatrész típusa | Motor indító                                                                                                           |
| Motorindító típusa           | Nem irányváltó                                                                                                         |
| Koordináció típusa           | 1-es típus, koordináció                                                                                                |
| Pólusok megnevezése          | 3P                                                                                                                     |
| Felhasználási kategória      | AC-3e                                                                                                                  |
| Motorteljesítmény kW         | 0,75 kW -400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,75 kW -440 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW -440 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW -500 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                      |
| Mágneses kioldóáram          | 33,5 A                                                                                                                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék összetétele                  | 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P<br>1 3-pólusú védőrelé LC1D<br>1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz                                                            |
| Termikus védelem beállítási tartomány | 1,6...2,5 A                                                                                                                                                        |
| Névleges megszakítóképesség           | Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2<br>Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2<br>Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Nettó súly                            | 0,596 kg                                                                                                                                                           |
| Magasság                              | 176,4 mm                                                                                                                                                           |
| Szélesség                             | 45 mm                                                                                                                                                              |
| Mélység                               | 99,6 mm                                                                                                                                                            |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 5,8 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 13 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 25,5 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 718 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12       |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 9,329 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 12       |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 3. csomag szélessége | 30 cm    |
| 3. csomag hossza     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya      | 9,329 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                          |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|