

GV2DM110BD

Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció,
4...6,3A



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Nem irányváltó
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e
Motorteljesítmény kW	2,2 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -440 V AC 50/60 Hz 3 kW -440 V AC 50/60 Hz 3 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Mágneses kioldóáram	78 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 3-pólusú védőrelé LC1D 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány	4...6,3 A
Névleges megszakítóképesség	Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,596 kg
Magasság	176,4 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	99,6 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,8 cm
1. csomag szélessége	13,1 cm
1. csomag hossza	25,5 cm
1. csomag súlya	892 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,253 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------