

GV2DM114BD

Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció,
6...10A



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Nem irányváltó
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e
Motor teljesítmény kW	3 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -440 V AC 50/60 Hz 4 kW -500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Mágneses kioldóáram	138 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 3-pólusú védőrelé LC1D
Termikus védelem beállítási tartomány	6...10 A
Névleges megszakítóképesség	Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 15 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 6 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,596 kg
Magasság	176,4 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	99,6 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,5 cm
1. csomag szélessége	19,6 cm
1. csomag hossza	5,4 cm
1. csomag súlya	600,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------