



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	FT
Készülék rövid neve	GV2K
Termék vagy alkatrész típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys Deca TeSys K60 TeSys UA

Kiegészítő jellemzők

[Ie] névleges üzemi áram	63 A
Szerelési hely	35 mm-es DIN sín
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 tömör AWG 4...350 kcmil Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...25 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 rugalmas AWG 4...350 kcmil
Meghúzási nyomaték	1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2,2 N.m - mellett szállítási csatlakozó nélkül
Nettó súly	0,115 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,1 cm
1. csomag szélessége	11,9 cm
1. csomag hossza	15,2 cm
1. csomag súlya	120,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,866 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	640
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm

3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	85,85 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------