



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	GV2MP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Irányváltó
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e AC-4
Motorteljesítmény kW	0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -440 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -440 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Thermal protection adjustment range	1...1,6 A
Mágneses kioldási áram	22,5 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 GV2AF01 kombinált blokk 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 GV2AF3 kombinált blokk
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Megszakítási kapacitás	50 KA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 50 KA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 50 KA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,46 kg
Magasság	152 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	87 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,2 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	833,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,542 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------