



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Készülék rövid neve	GV2P
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék kompatibilitása	GV2ME
Enclosure type	Csökkentett súllyesztett szerelés

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő szerelési hely	Jobb
Magasság	133 mm
Szélesség	93 mm
Mélység	98 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP55 előlap
Környezeti jellemző	Szabványos környezet
Terméktanúsítványok	UKR[RETURN]CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,500 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	15,000 cm
1. csomag súlya	208,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	6,373 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	108
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	36,188 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------