



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék rövid neve	GV3B
Termék vagy alkatrész típusa	Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Vezérlő tartozék
Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Szürke

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	GV3P GV3L
Forgatófogantyús lakat	Függőzár BE állásban Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített
Reteselési opciók leírása	1 ... 3 lakat
Hátfal/ajtó távolság	189...300 mm
Nettó súly	0,3 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP54
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	37,000 cm
1. csomag súlya	353,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,700 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------