



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Rácsíptethető címke
Készülék rövid neve	GV7AC
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék

Kiegészítő jellemzők

[Ie] névleges üzemi áram	150 A
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés 1,5...95 mm ²
Mennyiség készletenként	30-as készlet
Nettó súly	0,3 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	173,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	4,918 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	50,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	18,336 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------