

GV7AP01

Hosszabbított rotációs hajtás, fekete kar, fekete címke



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Meghosszabbított forgó fogantyúalap
Készülék rövid neve	GV7AS
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Vezérlő tartozék
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Fekete
Hátfal/ajtó távolság	185...600 mm
Rotációs hajtás lakatolás	1 ... 3 lakat 5...8 mm Zár KIKAPCSOLT állapotban
Nettó súly	0,775 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP55
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,900 cm
1. csomag szélessége	10,600 cm
1. csomag hossza	49,200 cm
1. csomag súlya	710,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	5,512 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	12
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	19,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------