

GV7AP02

Hosszabbított rotációs hajtás, piros kar, sárga címke



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Meghosszabbított forgó fogantyúalap
Készülék rövid neve	GV7AS
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Vezérlő tartozék
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú színe	Vörös
Fogantyú homloklap színe	Sárga
Hátfal/ajtó távolság	185...600 mm
Rotációs hajtás lakatolás	1 ... 3 lakat 5...8 mm Zár KIKAPCSOLT állapotban
Nettó súly	0,775 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP55
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	49,3 cm
1. csomag súlya	727 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	5,25 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	12
3. csomag magassága	50 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	17,224 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------