



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék rövid neve	GVAP
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Termék kompatibilitása	GV2L GV2RT GV2P GV2ME GV3L GV2LE GV3P
Szerelési hely	Bal oldal
Pólus érintkező összetétel	2 NO

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	600 V megfelel UL 508-CM 690 V megfelel IEC 60947-1 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Ue névleges üzemi feszültség	480...500 V AC 24...240 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	6 A
Minimális kapcsolóáram	5 mA
Minimális kapcsolófeszültség	17 V
Védelem típusa	GB2CB06 megszakító GL biztosító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban	300 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 414 VA -690 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 500 VA -110...127 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 500 VA -500 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 650 VA -440 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 720 VA -230...240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 850 VA -380...415 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Magasság	89 mm
Szélesség	9,3 mm
Mélység	66 mm
Szín	Sötétszürke

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	41,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	10,0 cm
2. csomag szélessége	10,0 cm
2. csomag hossza	15,4 cm
2. csomag súlya	453,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,181 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------