

HMIS65

Magelis HMI tartalék alkatrész, HMI STU-SCU
3,5" kijelző modul



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Sorozat K
Termék vagy alkatrész típusa	Kisméretű érintőképernyős HMI vezérlő
Kijelző mérete	3,5 inch
Felbontás (pixel)	320 x 240 képpont QVGA

Kiegészítő jellemzők

Megjelenítő típusa	Mellett háttérvilágítású LED színes TFT LCD
Érintőkijelző	Analóg
Háttérvilágítás élettartama	50000 óra mellett 65536 szín
Fényerő	16 szint érintőpanelen keresztül
Látószög HxV	60° bal 60° jobb 40° felső rész 60° alsó rész
Betűtípus	Koreai Kínai (egyszerűsített kínai) Japán (ANK, Kanji) ASCII Tajvani (hagyományos kínai)
Szélesség	97,6 mm
Mélység	80 mm
Nettó súly	0,53 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UKR[RETURN]UKEX
---------------------	-----------------

Csomagolási egység


1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,8 cm
1. csomag szélessége	5,3 cm
1. csomag hossza	18,3 cm
1. csomag súlya	304,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm

2. csomag súlya	5,379 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	256
3. csomag magassága	60,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	77,824 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Frissíthetőség	Digitális modulok és frissített részegységek segítségével frissíthető

Dimensions of 3.5-inches Display Module




Mounting Without an Anti-Rotation Tee



A	B (1)	B (2)
22.50 ^{0/-0.30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee



C	D
30 ^{0/-0.20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0.20} mm (0.15 ^{0/-0.007} in.)