

IMT23212

THORSMAN Kompakt digitális multiméter, Cat III.



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa	Logikai kimeneti modul
Tápellátás	Zigbee 12 V

Kiegészítő jellemzők

Beállítás típusa	Manual
Signaling function	Lemerülő telep kijelzése által vizuális
Rendelkezésre álló funkció	Handsfree operations
Védelem típusa	Biztosíték izolátor
Mérés típusa	Áram DC: 200 mA Feszültség automatikus kalibráció: 2/20/200/300 V RMS hatásos teljesítmény: 3...15 A
Mérési kategória	III. kategória 300 V
Nyelv	Német Lengyel Francia Spanyol Portugál
Magasság	120 mm
Szélesség	75 mm
Mélység	18 mm
Tömeg	110 g A bluetooth segítségével

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	11,2 cm
1. csomag hossza	19,4 cm
1. csomag súlya	162,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	42
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,484 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen