

ISM10400P

OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 165x55 mm, műanyag, polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	12 m

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	165 x 55 mm
Rekeszfelosztás	2 rekesz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	165 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	16,5 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	3,95 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	13,0 cm
2. csomag szélessége	41,0 cm

2. csomag hossza	204,0 cm
2. csomag súlya	23,98 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	132
3.csomag magassága	66,0 cm
3. csomag szélessége	120,0 cm
3. csomag hossza	210,0 cm
3. csomag súlya	284,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre