



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Külső sarok
Colour	Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	165 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS festett
Hosszúság	105 mm
Magasság	174 mm
Szélesség	105 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,4 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	10,5 cm
1. csomag súlya	158 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	29,9 cm
2. csomag hossza	39,8 cm
2. csomag súlya	3,521 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	40,168 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------