

ISM11150

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 80x55 mm, alumínium



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség készletenként	6 darab
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	80 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	70 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	5,16 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	22,5 cm
2. csomag hossza	206 cm
2. csomag súlya	924 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	90
3.csomag magassága	56 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	205 cm
3. csomag súlya	16360 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------