



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Ütköző
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	120 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható Csavarral rögzített
Product material	PC/ABS
Hosszúság	21 mm
Magasság	124 mm
Szélesség	56 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,2 cm
1. csomag szélessége	5,6 cm
1. csomag hossza	12,3 cm
1. csomag súlya	30 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	0,2 cm
2. csomag szélessége	11,2 cm
2. csomag hossza	12,3 cm

2. csomag súlya	63 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	150
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,259 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre