

ISM11500P

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 185x55 mm, műanyag, polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	8 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	185 x 55 mm
Rekeszfelosztás	2 rekesz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	70 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	185 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	18,5 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	3,97 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	12 cm
2. csomag szélessége	8 cm
2. csomag hossza	204 cm

2. csomag súlya	16,37 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	62 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	210 cm
3. csomag súlya	282 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre