

Termékadatlap

Jellemzők

ISM11951

OPTILINE 70 takaróelem fedélhez, alumínium



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Colour	Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit	5 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	120 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 80 x 55 mm 185 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS festett
Hosszúság	23 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	24 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,1 cm
1. csomag szélessége	2,4 cm
1. csomag hossza	2,3 cm
1. csomag súlya	4,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	500
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm

2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,713 kg
3.csomag magassága	30 cm

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------