

ISM20106

OPTILINE 45 energiaszlop, feszített,
kétoldalas, 3.1 m, eloxált alu



Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Forma	Ovális
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Készülék bemutatása	Üres
Pólus típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Beállítás	Állítható magasság: 400 mm

Kiegészítő jellemzők

Additional information	Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
Colour	Semleges
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	2700...3100 mm
Mélység	90 mm
Szélesség	116 mm
Borító típus	2 záró fedél cover 45 mm in alumínium anódos
Useful cross section	696 mm ²
Rekesz elválasztása	2 rekesz

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	16,5 cm
1. csomag hossza	315,0 cm
1. csomag súlya	8,8 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 2. csomagban	28
2.csomag magassága	66,0 cm
2. csomag szélessége	120,0 cm
2. csomag hossza	400,0 cm
2. csomag súlya	266,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------