

ISM20111P

OPTILINE 45 energiaszlop, feszített,
kétoldalas, 3.9 m, polárfehér



Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Pólus típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt

Kiegészítő jellemzők

Additional information	Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium porszórt
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	3500...3900 mm
Mélység	90 mm
Szélesség	116 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	390,0 cm
1. csomag szélessége	11,6 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	13,81 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	1
2. csomag magassága	12,7 cm
2. csomag szélessége	15,5 cm
2. csomag hossza	363,5 cm

2. csomag súlya	14,306 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	28
3. csomag magassága	64,9 cm
3. csomag szélessége	120,0 cm
3. csomag hossza	370,0 cm
3. csomag súlya	421,568 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre