

ISM20218P

OPTILINE 70 minioszlop, 0.43 m,
kétoldalas,üres, polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Oszlop
Product type	Oszloprögző eszköz
Készülék bemutatása	Üres
Oszlop típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott

Kiegészítő jellemzők

Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Rögztési mód	Rácsavarozás
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium porszórt
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	90 mm
Szélesség	116 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	43,0 cm
1. csomag szélessége	11,6 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	1,38 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	1
2. csomag magassága	12,7 cm
2. csomag szélessége	15,6 cm
2. csomag hossza	70,2 cm
2. csomag súlya	2,362 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 3. csomagban	28
3.csomag magassága	67,4 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	86,136 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre